



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

## Geteste en goedgekeurde bankbiljettensorteermachines - Door personeelsleden bediende machines

13 juni 2025

| Identificatienummer van het apparaat                                                         | Naam machine                                                                  | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)                 | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                  | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 101000147612<br>101000147623<br>101000147634                                                 | JL206GFF<br>JL206<br>JL206GA                                                  | BPM               | 206GFF2101<br>V206GFF.21.01                              | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany                                                                                                              | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-06-06 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000213373                                                                                 | Numenmatic<br>SH-208C                                                         | BAM               | Mainboard; CIS; IR;<br>MG; UV; Motor<br>SW1: 1.5.1.2.3.0 | Nanjing<br>NUMENMATIC TECH<br>Co., LTD<br>606#, Jiuzhou B<br>Building, PingYang<br>325400<br>WenZhou City<br>China<br>brian@numenmatic.<br>com<br>www.numenmatic.c<br>om                          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-06-03 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000197340<br>102000197351<br>102000197362<br>102000197373<br>102000197384<br>102000197395 | iH-110<br>iH-110 S<br>iH-110 B<br>Magner 165<br>Magner 165 S<br>Magner 165 BC | BAM               | 0.1.5                                                    | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-06-02 | no                                                                                     | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                         | Naam machine                                                                                                     | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                           | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 101000197463<br>101000197474<br>101000197485<br>101000197496                                                                 | ST-150NF<br>Magner 175FF<br>MultiCash<br>ST-150NF<br>i-Hunter 2.0 Dual<br>CIS-F                                  | BPM               | V1.0.5                                   | Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si 445-170<br>Gyeonggi-do South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-06-02 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000197545<br>102000197556<br>102000197567<br>102000197578                                                                 | ST-150NV<br>Magner 175V<br>i-Hunter 2.0 Dual<br>CIS<br>MultiCash<br>ST-150NV                                     | BAM               | V 1.0.5                                  | Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si 445-170<br>Gyeonggi-do South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-06-02 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000197588<br>101000197599<br>101000197602<br>101000197613<br>101000197624<br>101000197635<br>101000197646<br>101000197657 | iH-110F<br>iH-110FB<br>iH-110FS<br>New i-Hunter F<br>Magner 165F<br>Magner 165FB<br>Magner 165FS<br>Magner 150NF | BPM               | V 0.1.5                                  | Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si 445-170<br>Gyeonggi-do South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-06-02 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000197716<br>102000197727                                                                                                 | ST-150<br>iHunter+                                                                                               | BAM               | 2024_06                                  | Hitachi Terminal Solutions Korea Co.,                                                                                                                                      | ES1 All Denominations                                                              | 2025-06-02 | no                                                                                     | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                         | Naam machine                                                                           | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                          | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 102000197738<br>102000197749<br>102000197750<br>102000197761                                 | iHunter2.0<br>Magner 175<br>GBS ST-150<br>Multicash ST-150                             |                   |                                          | Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr                                             | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000197771<br>101000197782<br>101000197793<br>101000197806<br>101000197817<br>101000197828 | ST-150F<br>iHunter+F<br>iHunter2.0F<br>Magner 175F<br>GBS ST-150F<br>Multicash ST-150F | BPM               | 2024_06                                  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-06-02 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000178108                                                                                 | V&T-8800+                                                                              | BPM               | V4.0                                     | V&T (Wei Ke)<br>5F, Nm 170-1 Hsin-<br>yi Road Sec 3<br>10658<br>Taipei City<br>Taiwan<br>www.vtc.com.tw                                                                                   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-26 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000214260<br>101000214271<br>101000214282                                                 | GA-QFJ2101 A10<br>JBYD GA200<br>BT-2101 A10                                            | BPM               | EUR.03.04                                | Shangai Guao<br>Electronic<br>Technology Co., Ltd.<br>6,Alley 1225 TonPu<br>Road, PuTuo Distric<br>Shanghai<br>China                                                                      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-05-23 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat         | Naam machine                  | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                   | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                               |                   |                                          | sales@gooao.cn<br>www.gu-ao.com                                                                                                    | ES2 200                                                                               |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000213545                                 | SL-250                        | BAM               | SL-MAIN_V08                              | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-20 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000213555                                 | SL-250F                       | BPM               | SL-MAIN_V08                              | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-20 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 103000213591<br>103000213604<br>103000213615 | LTA-380<br>LTA-450<br>LTA-100 | TARM              | BV3<br>GAUL2505190E                      | ATEC Co. Ltd.<br>9F, 7, 289, Pangyo-ro,<br>Bundang-gu,<br>Seongnam-si<br>13488<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>http://www.atec.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-20 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000213501                                 | ML-2VS                        | BAM               | ML-MAIN_V05S                             | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-19 | no                                                                                     | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                         | Naam machine                                                                         | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                   | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 101000213511                                                                 | ML-2FS                                                                               | BPM               | ML-MAIN_V05S                             | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-19 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000213523                                                                 | ML-2V                                                                                | BAM               | ML-MAIN_V10                              | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-19 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000213533                                                                 | ML-2F                                                                                | BPM               | ML-MAIN_V10                              | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-19 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 104000213386<br>104000213433<br>104000213444<br>104000213455<br>104000213466 | Revix S<br>Revix S 5000 +<br>Revix S 8000 +<br>Revix S 8000 G IV<br>Revix S 8000 G I | TAM               | EUR ver. V5.50                           | Vivex Group d.o.o.<br>Konstantina<br>Jovanovica 41<br>11080<br>Beograd<br>Serbia<br>Nemanja.jovanovic<br>@vivex.rs<br>www.vivex.rs | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-14 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000178040                                                                 | Newton F Mod. Uni                                                                    | BPM               | Main Ver. 7.12                           | Kisan Electronics Co                                                                                                               | ES1 All                                                                               | 2025-05-12 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                         | Naam machine                                             | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                  | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                          |                   | Reco Ver. 7.15 (EUR)                     | Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                                                               | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000181784<br>101000181795<br>101000181808<br>101000181819                                 | UW-F4<br>UW-F12<br>UW-F16<br>UW-F8                       | BPM               | HVD-310<br>5003                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                                                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-12 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000192048<br>101000192059<br>101000192060<br>101000192071<br>101000192082<br>101000192093 | UW-F4<br>UW-F8<br>UW-F12<br>UW-F16<br>GDB-100<br>GDB-200 | BPM               | HVD-310<br>0033                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                                                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-12 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000213475                                                                                 | ST-4000                                                  | BAM               | V 5.50                                   | ZHEJIANG SEMTOM<br>ELECTRONIC CO.<br>LTD<br>1 Bldg, Section B<br>Shoes Ind. Zone<br>Eco. Development<br>Area, Pingyan<br>325401 Wenzhou<br>Zhejiang<br>CHINA<br>sales3@semtom.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-12 | no                                                                                     | 63                                                  |



| Identificatienummer van het apparaat                                         | Naam machine                                       | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                           | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                    |                   |                                          | <a href="http://www.semtom.com/">http://www.semtom.com/</a>                                                                                                                |                                                                                    |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000194541                                                                 | AL-F                                               | BPM               | A03                                      | ASYS Inc<br>Building A, 25,<br>Deokcheon-ro<br>152beon-gil<br>Manan-gu, Anyang-si,<br>Gyeonggi-do<br>Republic of Korea<br>yang@asys.kr<br>www.asys.kr                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-09 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000194574<br>101000194585<br>101000194596                                 | Magner 2000F<br>RIBAO 200F<br>BCS-175F             | BPM               | A03                                      | Magner International Corporation<br>2901 SW 149th<br>Avenue Suite 100<br>33207<br>Miramar, Florida<br>USA<br>magner@magnerinternational.com<br>www.magnerinternational.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-09 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000214227                                                                 | SafePay RC5000                                     | BAM               | GSR50-1<br>KD04011-K301<br>EU0138        | Sesami Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a>                                  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-09 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000210905<br>101000210916<br>101000210927<br>101000210938<br>101000210949 | SDM504S<br>SDM501S<br>SDM501C<br>SDM504C<br>SDM503 | BPM               | BV5000<br>BVCM119-EUR122000              | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy                                                                                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-05-06 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                                                             | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                         | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 101000210950<br>101000210961<br>101000210972<br>101000210983<br>101000210994<br>101000211007<br>101000211018<br>101000211029<br>101000211030<br>101000211041<br>101000211052<br>101000211063<br>101000211074<br>101000211085<br>101000211096                 | SDM503RC<br>SDM503RH<br>SDM503RS<br>SDM503R<br>8800S<br>8800C<br>8400C<br>8400S<br>CASHERE<br>SDM502C<br>SDM502S<br>SDM503C<br>SDM503S<br>SDM505C<br>SDM505S                             |                   |                                          | info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                                                                        | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                          |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000211100<br>102000211111<br>102000211122<br>102000211133<br>102000211144<br>102000211155<br>102000211166<br>102000211177<br>102000211188<br>102000211199<br>102000211202<br>102000211213<br>102000211224<br>102000211235<br>102000211246<br>102000211257 | SDM500C<br>SDM500<br>SDM500W<br>SDM500H<br>SDM500CB<br>SDM500WB<br>SDM500HB<br>SDM500WM<br>SDM500HM<br>SDM500S<br>SDM500CL<br>SDM500WL<br>SDM500HL<br>SDM500SL<br>SDM500WML<br>SDM500HML | BAM               | BV5000<br>BVCM119-EUR12200<br>0          | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-06 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 103000211281<br>103000211292<br>103000211305<br>103000211316<br>103000211327<br>103000211338<br>103000211349                                                                                                                                                 | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008WB                                                                                             | TARM              | BV5000<br>BVCM119-EUR12200<br>0          | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-05-06 | yes                                                                                    | 63                                                  |





| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                               | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                         | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 103000211350<br>103000211361<br>103000211372<br>103000211383<br>103000211394                                                                 | AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S                                                                                 |                   |                                          |                                                                                                          | ES2 200                                                                               |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000213113<br>102000213124<br>102000213135<br>102000213146<br>102000213157<br>102000213168                                                 | SDM-100C<br>SDM-100H<br>SDM-100S<br>SDM-100C MAXI<br>SDM-100H MAXI<br>SDM-100S MAXI                                                        | BAM               | BV1000<br>B1-EUR-111001                  | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-06 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 103000213170                                                                                                                                 | AST9000                                                                                                                                    | TARM              | BVZ22<br>BVZ22EUT-<br>AA000024           | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-06 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000213180<br>102000213191<br>102000213204<br>102000213215<br>102000213226<br>102000213237<br>102000213248<br>102000213259<br>102000213260 | InLane 300<br>InLane 300 Depo<br>InLane 600<br>InLane 600 Depo<br>InLane 900<br>KIOSK@ InLane<br>300 Depo<br>InLaneB<br>InLaneC<br>InLaneS | BAM               | BV1000<br>B1-EUR-111001                  | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-06 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000194531                                                                                                                                 | AL-V                                                                                                                                       | BAM               | A03                                      | ASYS Inc<br>Building A, 25,<br>Deokcheon-ro<br>152beon-gil                                               | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10                                           | 2025-04-30 | no                                                                                     | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                              | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                   |                                          | Manan-gu, Anyang-si,<br>Gyeonggi-do<br>Republic of Korea<br>yang@asys.kr<br>www.asys.kr                                                                                       | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000194553<br>102000194564                                                                                                                                 | Magner 2000V<br>BKO 175                                                                                                                           | BAM               | A03                                      | Magner International<br>Corporation<br>2901 SW 149th<br>Avenue Suite 100<br>33207<br>Miramar, Florida<br>USA<br>magner@magnerinternational.com<br>www.magnerinternational.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-30 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000201959                                                                                                                                                 | K5                                                                                                                                                | BPM               | Main Ver. 3.6 Reco<br>V3.6               | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                                   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-30 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 103000213001<br>103000213012<br>103000213023<br>103000213034<br>103000213045<br>103000213056<br>103000213067<br>103000213078<br>103000213089<br>103000213090 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM              | MOVE_AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>064      | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                              | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-30 | yes                                                                                    | 63                                                  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                   |                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 103000212512<br>103000212523<br>103000212534<br>103000212545<br>103000212556<br>103000212567<br>103000212578<br>103000212589<br>103000212590<br>103000212603 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM              | MOVE_CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1064          | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-29 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000212758                                                                                                                                                 | K6                                                                                                                                                | BPM               | Main Ver. 1.9 Reco<br>Ver. 1.9           | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-29 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 103000212761<br>103000212772<br>103000212783<br>103000212794<br>103000212807<br>103000212818<br>103000212829<br>103000212830<br>103000212841<br>103000212852 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM              | MOVE_AWCC<br>MOVE_AWAA_EUR_1064          | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-29 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 103000212863<br>103000212874                                                                                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                                                                                                                            | TARM              | MOVE_PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1064          | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-04-29 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                              | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                   |                                          | orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                                                                                                             | ES2 200                                                                            |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000212909<br>103000212910<br>103000212921<br>103000212932<br>103000212943<br>103000212954<br>103000212965<br>103000212976<br>103000212987<br>103000212998 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM              | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1064          | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-29 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 104000213319<br>104000213320                                                                                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                                                                                                                            | TAM               | MOVE_PWCA<br>MOVE_PWAA_EUR_1064          | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-29 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000188452                                                                                                                                                 | KD100                                                                                                                                             | BAM               | Main Ver. 1.2, Reco Ver. 1.2             | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil 35, Seongdong-gu 04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-28 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000188577                                                                                                                                                 | KDL-100                                                                                                                                           | BAM               | Main Ver. 1.2, Reco Ver. 1.2             | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil 35, Seongdong-gu                                                                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10                                           | 2025-04-28 | no                                                                                     | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                         | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                   |                                          | 04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                                                                                       | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000212008                                                                                                                                                 | NEWTON 30                                                                                                                                         | BPM               | Main Ver. 1.9 Reco<br>Ver. 1.9           | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com              | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-28 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 104000212498<br>104000212502                                                                                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                                                                                                                            | TAM               | MOVE_PWAA<br>MOVE_PWAA_EUR_1<br>064      | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-28 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 103000212614<br>103000212625<br>103000212636<br>103000212647<br>103000212658<br>103000212669<br>103000212670<br>103000212681<br>103000212692<br>103000212705 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM              | MOVE_CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>064      | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-28 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 103000212738<br>103000212749                                                                                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                                                                                                                            | TARM              | MOVE_PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1             | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH                                                                                                                          | ES1 All<br>Denominations                                                              | 2025-04-28 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                   |                   | 064                                      | Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                                                    | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000213351                         | SH-08V            | BAM               | Main:20240312A<br>Image:3.0<br>A8611254  | Nanjing<br>NUMENMATIC TECH<br>Co., LTD<br>606#, Jiuzhou B<br>Building, PingYang<br>325400<br>WenZhou City<br>China<br>brian@numenmatic.com<br>www.numenmatic.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-28 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 103000194645<br>103000194656         | RBG-200<br>RZ-200 | TARM              | HVD-200<br>0518                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                                        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-25 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 103000194689<br>103000194690         | RBG-200<br>RZ-200 | TARM              | HVD-210<br>0518                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                                        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-25 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                   | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 101000211973                         | K5A1         | BPM               | Main Ver. 1.9 Reco Ver. 1.9              | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil 35, Seongdong-gu 04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-25 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000211996                         | K2           | BAM               | Main Ver. 2.7 Reco Ver. 2.7              | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil 35, Seongdong-gu 04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-25 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000211929                         | NEWTON-A     | BAM               | Main Ver. 1.9, Reco Ver. 1.9             | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil 35, Seongdong-gu 04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-24 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000211939                         | K3-A         | BPM               | Main Ver. 1.9, Reco Ver. 1.9             | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil 35, Seongdong-gu 04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-24 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000211951                         | NEWTON3-F    | BPM               | Main: v1.9, Reco:                        | Kisan Electronics Co                                                                                                               | ES1 All                                                                            | 2025-04-24 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                     | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |              |                   | v1.9                                     | Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                                                  | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000211893                         | LS-300       | BPM               | Main Ver. 10.1 Reco<br>Ver. 10.1         | LIKESYS CO.,LTD<br>8 Gwangyeo-ro<br>99beon-gil, Gonjiam-<br>eup<br>12801<br>Gwangju-si<br>Gyeonggi-do<br>Korea<br>ko.dongjoon@likesy<br>s.co.kr<br>www.likesys.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-23 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000211906                         | K5-A         | BPM               | Main Ver. 1.9 Reco<br>Ver. 1.9           | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-23 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000211918                         | NEWTON3-V    | BAM               | Main: v1.9, Reco:<br>v1.9                | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-23 | no                                                                                     | 63                                                  |
|                                      |              |                   |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |





| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine   | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                             | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 102000211963                         | BellCount S415 | BAM               | Friction Counter<br>SW: V1.012_IMG1.04   | BellCon Aps<br>Messingvej 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                                                                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-23 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000211860                         | LS-200F        | BPM               | Main Ver. 10.1 Reco<br>Ver. 10.1         | LIKESYS CO.,LTD<br>8 Gwangyeo-ro<br>99beon-gil, Gonjiam-eup<br>12801<br>Gwangju-si<br>Gyeonggi-do<br>Korea<br>ko.dongjoon@likesys.co.kr<br>www.likesys.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-22 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000211872                         | LS-200V        | BAM               | Main Ver. 10.1 Reco<br>Ver. 10.1         | LIKESYS CO.,LTD<br>8 Gwangyeo-ro<br>99beon-gil, Gonjiam-eup<br>12801<br>Gwangju-si<br>Gyeonggi-do<br>Korea<br>ko.dongjoon@likesys.co.kr<br>www.likesys.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-22 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000211883                         | K2A            | BAM               | Main Ver. 1.9 Reco<br>Ver. 1.9           | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea                                                          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-04-22 | no                                                                                     | 63                                                  |



| Identificatienummer van het apparaat                         | Naam machine                                          | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                   | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                              |                                                       |                   |                                          | info@kisane.com<br>www.kisane.com                                                                                                  | ES2 200                                                                            |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000175241                                                 | BC 295SD                                              | BPM               | C25-1-                                   | Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-15 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000197281                                                 | NC-7500                                               | BPM               | EUR 002.110                              | Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-15 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 104000197160<br>104000197182<br>104000197193<br>104000197206 | Pay Complete SDS-500<br>SDS-500<br>SDS-520<br>SDS-550 | TAM               | CDM V 1.084.xx                           | Scan Coin AB<br>Jägershillgaten 26<br>SE-213 75<br>Malmö<br>Sweden<br>info@scancoin.se<br>www.scancoin.com                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-14 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 104000200508                                                 | Scan Coin AB SDS-760                                  | TAM               | N-Gene F RECO Ver: 1.40V                 | Suzo international NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 100<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10       | 2025-04-14 | no                                                                                     | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                             | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                   | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                                          |                   |                                          |                                                                                                                                    | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                             |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000211555                         | NCR Self Service Cash Tender Module 7362 | TARM              | GSR50 Note Recycler EU0137               | NCR Financial Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-14 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000194780                         | SCAN COIN SC-8220                        | BAM               | Denomination Sorter C24-7                | Suzo international NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-11 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000194790                         | Scan Coin SC-8220F                       | BPM               | Denomination Sorter C24-6                | Suzo international NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-11 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000211279                         | TN20                                     | BAM               | EUR SW: EUR.03.06                        | SOUTH Automation International GmbH<br>Waldeckerstr. 6<br>64546<br>Walldorf-Mörfelden                                              | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-04-10 | no                                                                                     | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                              | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                   |                   |                                          | Germany<br>mjb@southautomation.net<br>www.southautomation.net                                 | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000195655                         | Rapidcount X 600F | BPM               | C27-1-                                   | Ratiotec GmbH & Co KG<br>Max Keith Strasse 66<br>D-45136 Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-09 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000210699                         | Rapidcount X 500  | BAM               | 6.0.0.0                                  | Ratiotec GmbH & Co KG<br>Max Keith Strasse 66<br>D-45136 Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-09 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000211565                         | Rapidcount X 575  | BAM               | 4.0.0.0                                  | Ratiotec GmbH & Co KG<br>Max Keith Strasse 66<br>D-45136 Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-09 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000194778                         | SB-2000EX         | BPM               | Main 1.03 Image 1.03                     | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beon-                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-04-07 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine        | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                     |                   |                                          | gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000198227                         | CCE 7400            | BAM               | C 25                                     | CCE GmbH<br>Von-Behring-Straße<br>6a<br>88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh                                              | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-26 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000210483                         | CCE 7100            | BAM               | C 26-1                                   | CCE GmbH<br>Von-Behring-Straße<br>6a<br>88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh                                              | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-26 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000210391                         | Safescan 2995-SX G3 | BPM               | 2995SXG3-G10                             | Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-25 | yes                                                                                    | 63                                                  |
|                                      |                     |                   |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                    |            |                                                                                        |                                                     |



| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                                                             | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                              | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 102000210405                                                                                                                                                                                                                                                 | Safescan 2985-SX G3                                                                                                                                                                      | BAM               | 2985SXG3-E09                             | Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-25 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 103000194941<br>103000194952<br>103000194963<br>103000194974<br>103000194985<br>103000194996<br>103000195009<br>103000195010<br>103000195021<br>103000195032<br>103000195043<br>103000195054                                                                 | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008WB<br>AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S                               | TARM              | BV5000<br>BVCM117-EUR120000              | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-24 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000195064<br>102000195075<br>102000195086<br>102000195097<br>102000195100<br>102000195111<br>102000195122<br>102000195133<br>102000195144<br>102000195155<br>102000195166<br>102000195177<br>102000195188<br>102000195199<br>102000195202<br>102000195213 | SDM500C<br>SDM500<br>SDM500W<br>SDM500H<br>SDM500CB<br>SDM500WB<br>SDM500HB<br>SDM500WM<br>SDM500HM<br>SDM500S<br>SDM500CL<br>SDM500WL<br>SDM500HL<br>SDM500SL<br>SDM500WML<br>SDM500HML | BAM               | BV5000<br>BVCM117-EUR120000              | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-24 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000195223                                                                                                                                                                                                                                                 | SDM504S                                                                                                                                                                                  | BPM               | BV5000                                   | Cima S.p.A.                                                                                                   | ES1 All                                                                               | 2025-03-24 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                                                                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                                                                            | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                          | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 101000195234<br>101000195245<br>101000195256<br>101000195267<br>101000195278<br>101000195289<br>101000195290<br>101000195303<br>101000195314<br>101000195325<br>101000195336<br>101000195347<br>101000195358<br>101000195369<br>101000195370<br>101000195381<br>101000195392<br>101000195405<br>101000195416 | SDM501S<br>SDM501C<br>SDM504C<br>SDM503<br>SDM503RC<br>SDM503RH<br>SDM503RS<br>SDM503R<br>8800S<br>8800C<br>8400C<br>8400S<br>CASHERE<br>SDM502C<br>SDM502S<br>SDM503C<br>SDM503S<br>SDM505C<br>SDM505S |                   | BVCM117-EUR120000                        | Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                                                                 | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000194347                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TN20                                                                                                                                                                                                    | BAM               | EUR SW: EUR.03.05                        | SOUTH Automation<br>International GmbH<br>Waldeckerstr. 6<br>64546<br>Walldorf-Mörfelden<br>Germany<br>mjb@southautomation.net<br>www.southautomation.net | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-21 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 103000210279<br>103000210280                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da Vinci<br>Da VinciT                                                                                                                                                                                   | TARM              | RS22<br>HJ8C.EUN032.19                   | Sesami<br>Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>https://www.sesamio.it                                                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-21 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine          | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)           | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                                                                                                                              | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 103000210257<br>103000210268         | Da Vinci<br>Da VinciT | TARM              | RS32<br>ZG08.EUG012.02                             | Sesami<br>Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a>                                                                                                                                                                  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-19 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000193153                         | GRACETEK GBS3500      | BAM               | LCM?23815001 APP:<br>24-30-65-0 ZPK:<br>24-25-65-1 | Beijing Grace<br>Ratecolor<br>Technology Co.,Ltd<br>No.80801, Floor 8,<br>Education Building,<br>No.11 Xueyuan<br>North Street,<br>Gongchen Street,<br>102401<br>Beijing<br>China<br><a href="mailto:sales@grace-chn.com">sales@grace-chn.com</a><br><a href="http://www.grace-chn.com">www.grace-chn.com</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-18 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000210143                         | ProNote 1.5           | BAM               | HW Rel. 2.0-3.0<br>EUR V3.060                      | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br><a href="http://www.gi-de.com">www.gi-de.com</a>                                                                                                                                              | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-13 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000210154                         | ProNote 1.5           | BAM               | HW Rel. 3.1<br>EUR V3.060                          | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677                                                                                                                                                                                                                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2025-03-13 | no                                                                                     | 63                                                  |





EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                       | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                              | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                                    |                   |                                          | Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                                                                                            | ES2 100<br>ES2 200                                                                    |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000210165<br>102000210176         | ProNote 1.5<br>Procoin ProNote 1.5 | BAM               | HW Rel. 1.0<br>EUR V3.051                | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-13 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000193118                         | BPS M3                             | BPM               | BPS M3<br>EUR_2.06                       | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-12 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000193129                         | BPS M3                             | BPM               | BPS M3<br>EUR_2.07                       | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-12 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000194165                         | BPS B1                             | BAM               | EUR_002.121                              | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich                             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-03-12 | no                                                                                     | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                         | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                              | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                                      |                   |                                          | Germany<br>www.gi-de.com                                                                                                      | ES2 200                                                                               |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000194186<br>101000194197         | ProNote 1.5F<br>Procoin ProNote 1.5F | BPM               | EUR V3.051                               | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-12 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000194223                         | ProNote 1.5                          | BAM               | HW Rel. 3.1<br>EUR V3.051                | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-12 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000210119<br>101000210120         | BPS M7 EVO<br>BPS M5 EVO             | BPM               | EUR_2.55                                 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-12 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000210132                         | ProNote 1.5                          | BAM               | HW Rel. 2.0-3.0<br>EUR V3.051            | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany                  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-12 | no                                                                                     | 63                                                  |



| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                    | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                                 |                   |                                          | www.gi-de.com                                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000210437                         | BPS C6                          | BPM               | EUR2 000004                              | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-12 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000194131<br>101000194142         | BPS M7 RBSS<br>BPS M5           | BPM               | EUR_V2.55                                | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-11 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000194153                         | BPS M7                          | BPM               | EUR_V2.55                                | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-11 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000209743<br>102000209754         | DSC-100<br>MultiCash<br>DSC-100 | BAM               | 04.00                                    | Colink International<br>Co.,LTD.<br>4F, NO.70,<br>Roosevelt Road<br>Section 2<br>10084<br>Taipei<br>Taiwan<br>colink@ms64.hinet. | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-06 | no                                                                                     | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                 | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                                                    | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                              |                   |                                          | net                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000209765<br>102000209776         | MIB-10D<br>MultiCash MIB-10D | BAM               | Main: 4.0 Image: 4.0                     | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-06 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000209787<br>102000209798         | MIB-9<br>MultiCash MIB-9     | BAM               | 01.06                                    | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-06 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000209684<br>101000209695         | SB-5000<br>MultiCash SB-5000 | BPM               | Main: 02.05 IMG:<br>03.03                | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil                                                                                                                                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2025-03-05 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                        | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                             |                   |                                          | 15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com                                                                                | ES2 100<br>ES2 200                                                                 |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000209721<br>102000209732         | SB-9<br>Multi Cash SB-9     | BAM               | 01.20                                    | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-05 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000209561<br>102000209572         | EP-100<br>Multi Cash EP-100 | BAM               | 250303                                   | TBM Co., LTD.<br>395-37 Heungan-Daero, Dongan-Gu 14060<br>Anyang-City, Gyeonggi-Do, KOREA<br>swyou.tbm@gmail.com                                                                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-04 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000209583<br>102000209594         | EP-200<br>MultiCash EP-200  | BAM               | 250303                                   | TBM Co., LTD.<br>395-37 Heungan-Daero, Dongan-Gu 14060                                                                                                                                                  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10                                           | 2025-03-04 | no                                                                                     | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                     | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                                                    | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                                  |                   |                                          | Anyang-City,<br>Gyeonggi-Do,<br>KOREA<br>swyou.tbm@gmail.com                                                                                                                                                                        | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000209629<br>102000209630         | MIB-11V<br>Multi Cash<br>MIB-11V | BAM               | 01.08                                    | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-04 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000209640<br>101000209651         | MIB-11F<br>MultiCash MIB-11F     | BPM               | 01.08                                    | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-04 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000209662<br>101000209673         | SB-3000<br>Multi Cash            | BPM               | Main: 02.05, IMG:<br>03.03               | Hyundai MIB<br>International Co.                                                                                                                                                                                                    | ES1 All<br>Denominations                                                              | 2025-03-04 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                         | Naam machine                                          | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                              | SB-3000                                               |                   |                                          | Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000210541                                                                                                 | JL-2F                                                 | BPM               | JL2TMR<br>EUR V1.1                       | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr                                                                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-04 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000210553                                                                                                 | JL-2V                                                 | BAM               | JL2TMR<br>EUR V1.1                       | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr                                                                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-04 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000210574<br>101000210585<br>101000210596<br>101000210609<br>101000210610<br>101000210621<br>101000210632 | GL-5<br>GL-4<br>GL-6<br>GL-7<br>GL-8<br>GL-9<br>GL-10 | BPM               | GL-Main_V02<br>EUR V04                   | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea                                                                                    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-03-04 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat         | Naam machine            | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                                                   | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 101000210643<br>101000210654<br>101000210665 | GL-11<br>GL-12<br>GL-13 |                   |                                          | www.lidix.co.kr                                                                                                                                                                                                                    | ES2 200                                                                            |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000193131                                 | V&T-8800                | BAM               | V3.2                                     | V&T (Wei Ke)<br>5F, Nm 170-1 Hsin-yi Road Sec 3<br>10658<br>Taipei City<br>Taiwan<br>www.vtc.com.tw                                                                                                                                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-27 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000209538                                 | AL-950                  | BAM               | 03C01220 2C1G                            | ZHEJIANG CHUANWEI ELECTRONIC TECHNOLOGY Co. Ltd.<br>Building 3, Section C, Shoes Industry District, Aojiang Town, Pi 325401<br>Wenzhou City (Zhejiang Province)<br>China<br>info@chuanwei-tech.com<br>http://www.chuanwei-tech.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-25 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000209607                                 | Jubula MV-600           | BAM               | 03C01220 2C1G                            | Einzelunternehmen Vadym Mihalatiuk<br>Bittweg 107<br>40225<br>Düsseldorf<br>Germany<br>Vadim.migalatiuk@gmail.com                                                                                                                  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-25 | no                                                                                     | 63                                                  |





| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine    | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                       | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 102000100856                         | Obolus Electrum | BAM               | DSP 2.2.0.X                              | Grupo Sallén Tech. S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca<br>Spain<br>www.sallenelectronics.es | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-20 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000137176                         | Obolus Electrum | BAM               | DSP 2.2.1.X                              | Grupo Sallén Tech. S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca<br>Spain<br>www.sallenelectronics.es | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-20 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000137187<br>102000137198         | D6<br>D5        | BAM               | 1.0.1.X                                  | Grupo Sallén Tech. S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca<br>Spain<br>www.sallenelectronics.es | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-20 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000157887                         | DF4             | BAM               | 1.0.1.X                                  | Grupo Sallén Tech. S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca<br>Spain<br>www.sallenelectronics.es | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-20 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 103000209506                         | Da Vinci        | TARM              | RS32                                     | Sesami                                                                                                 | ES1 All                                                                            | 2025-02-14 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat         | Naam machine                            | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                                                                                                           | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 103000209517                                 | Da VinviT                               |                   | ZF08.EUF013.02                           | Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a>                                                                                                                                                         | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000208913<br>102000213282                 | ProNote 500<br>ProNote 1.5 Gen 4        | BAM               | EUR V1.009                               | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br><a href="http://www.gi-de.com">www.gi-de.com</a>                                                                                                                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-12 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000208923<br>101000213292                 | ProNote 500F<br>ProNote 1.5F Gen 4      | BPM               | EUR V1.009                               | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br><a href="http://www.gi-de.com">www.gi-de.com</a>                                                                                                                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-12 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000209220<br>102000209300<br>102000209311 | UN-APN300A<br>Bankosa BK170V<br>APN300A | BAM               | ECB300A25001                             | ZHEJIANG WANLIAN<br>ELECTRIC CO., LTD<br>Songqiao Industrial<br>Park<br>Wanquan<br>Pingyang<br>Wenzhou, Zhejiang<br>China<br><a href="mailto:support@zjunion.cn">support@zjunion.cn</a><br><a href="http://www.unioncounter.com/company.html">http://www.unioncounter.com/company.html</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-12 | no                                                                                     | 63                                                  |



| Identificatienummer van het apparaat                         | Naam machine                                 | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)                                   | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                    | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 102000209264<br>102000209275<br>102000209286<br>102000209297 | UN200A<br>Bankosa BK165<br>UN220A<br>APN220A | BAM               | 200A24001                                                                  | ZHEJIANG WANLIAN<br>ELECTRIC CO., LTD<br>Songqiao Industrial<br>Park<br>Wanquan<br>Pingyang<br>Wenzhou, Zhejiang<br>China<br>support@zjunion.cn<br>http://www.unioncou<br>nter.com/company.h<br>tml | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-12 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 101000208887                                                 | BPS C1s                                      | BPM               | EUR_F02.121                                                                | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                                                                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-11 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000208898                                                 | BPS C1                                       | BPM               | HW Rel. 3.0<br>(19-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.121 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                                                                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-11 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000208901                                                 | BPS C1                                       | BPM               | HW Rel. 2.3<br>(12-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.121 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany                                                                                        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-11 | yes                                                                                    | 63                                                  |



| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                                                                             | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                           | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                   |                                          | www.gi-de.com                                                                                                                                                              |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000208935<br>102000208946                                                                                                                                                                                                                 | NC-6500<br>BEAM                                                                                                                                                                                          | BAM               | EUR 002.119                              | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                                                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-11 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 103000208958<br>103000208969<br>103000208970<br>103000208981<br>103000208992<br>103000209005<br>103000209016<br>103000209027                                                                                                                 | BATM-N9200<br>BATM-9110<br>BTCR-100<br>BTCR-110<br>BTCR-120<br>BTCR-130<br>BTCR-140<br>BTCR-150                                                                                                          | TARM              | Cash Recycling<br>Module<br>V1.003       | Shandong New<br>Beiyang Information<br>Technology Co., LTD<br>(SNBC)<br>126 Kunlun Road<br>Huancui district<br>Weihai City<br>China<br>johnwang@snbc.cn<br>www.snbc.com.cn | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-11 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 103000192471<br>103000192482<br>103000192493<br>103000192507<br>103000192518<br>103000192541<br>103000192552<br>103000192563<br>103000192574<br>103000192585<br>103000209323<br>103000209334<br>103000209345<br>103000209356<br>103000209367 | CM18<br>CM18T<br>CM18b<br>CM18EvoT<br>CM18Evo<br>Arca R2000 S<br>Arca R2000 T<br>Arca R2200<br>Arca R3000 S<br>Arca R3000 T<br>Arca CM18<br>Arca CM18T<br>Arca CM18b<br>Arca CM18Evo S<br>Arca CM18Evo T | TARM              | RS22<br>HJ8C.EUN032.19                   | Sesami<br>Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>https://www.sesami.it/it                                                                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-10 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 103000208457<br>103000208468                                                                                                                                                                                                                 | ARCA R5000<br>Arca R5000 S                                                                                                                                                                               | TARM              | RL40<br>R003.EU0004.01                   | Sesami<br>Technologies srl                                                                                                                                                 | ES1 All<br>Denominations                                                              | 2025-02-10 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                                                                             | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                             | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 103000208479<br>103000208480<br>103000208491<br>103000208505<br>103000209083<br>103000209094<br>103000209107                                                                                                                                 | Arca R5000 T<br>Catalyst S<br>Catalyst T<br>CM18NS<br>Arca CM50<br>Arca CM50 S<br>Arca CM50 T                                                                                                            |                   |                                          | Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a>                               | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000208516<br>103000208527<br>103000208538<br>103000208549<br>103000208550<br>103000208583<br>103000208594<br>103000208607<br>103000208618<br>103000208629<br>103000209038<br>103000209049<br>103000209050<br>103000209061<br>103000209072 | CM18<br>CM18T<br>CM18b<br>CM18EvoT<br>CM18Evo<br>Arca R2000 S<br>Arca R2000 T<br>Arca R2200<br>Arca R3000 S<br>Arca R3000 T<br>Arca CM18<br>Arca CM18T<br>Arca CM18b<br>Arca CM18Evo S<br>Arca CM18Evo T | TARM              | RS32<br>ZF08.EUF014.02                   | Sesami<br>Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-10 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 103000208630<br>103000208641<br>103000208652<br>103000208663<br>103000208674<br>103000208709<br>103000208710<br>103000208721<br>103000208732<br>103000208743<br>103000209118<br>103000209129<br>103000209130<br>103000209141<br>103000209152 | CM18<br>CM18T<br>CM18b<br>CM18EvoT<br>CM18Evo<br>Arca R2000 S<br>Arca R2000 T<br>Arca R2200<br>Arca R3000 S<br>Arca R3000 T<br>Arca CM18<br>Arca CM18T<br>Arca CM18b<br>Arca CM18Evo S<br>Arca CM18Evo T | TARM              | RS32<br>ZG08.EUG013.02                   | Sesami<br>Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-10 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 103000198024                                                                                                                                                                                                                                 | Vertera 6G                                                                                                                                                                                               | TARM              | SDA II Fitness                           | Glory Global                                                                                                                                 | ES1 All                                                                               | 2025-02-07 | yes                                                                                    | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                         | Naam machine                                                                                                               | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)                                             | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                   | Sorting Compliant<br>Model Package:<br>536-87-0978 v30                               | Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                                                                        | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000198035                                                                                                                                 | Vertera 6G                                                                                                                 | TARM              | SDA II Advanced<br>Fitness Sorting<br>Compliant<br>Model Package:<br>536-87-0978 v30 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                                                        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-07 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 102000179360                                                                                                                                 | BCS-165                                                                                                                    | BAM               | 000001                                                                               | Suzhou Ribao<br>Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology<br>Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br>info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-05 | no                                                                                     | 63                                                  |
| 102000208092<br>102000208105<br>102000208116<br>102000208127<br>102000208138<br>102000208149<br>102000208150<br>102000208161<br>102000208172 | BCS-160<br>DM-150D<br>BNC-7100<br>BCS-150 PLUS<br>BCS-160 PLUS<br>ZSA 3500SN<br>SKTM 8002<br>Magner 152DC<br>Magner 152DC+ | BAM               | Mainboard:010001<br>Imageboard:<br>020001                                            | Suzhou Ribao<br>Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology<br>Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China                                                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-05 | no                                                                                     | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat         | Naam machine                            | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)                                                                    | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                                                                              | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 102000208183<br>102000208194<br>102000208207 | SK-170V<br>DTK-3100 PLUS<br>Magner 152  |                   |                                                                                                             | info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.com                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000194723                                 | DLR7000/17/14                           | BPM               | ECM Console<br>5.2.844 7000<br>Console 5.2.844 IDS<br>1 7.00031000 IDS 2<br>7.00031000 IDSS<br>7.00031000   | CPS Service and<br>Support Ltd<br>Suite 1.01<br>1st Floor, Network<br>House Basing View<br>RG21 4HG<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>David.Campos@cps.<br>world<br><a href="https://www.serviceandsupport.co.uk/">https://www.serviceandsupport.co.uk/</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-04 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000194734                                 | DLR7000/17/14                           | BPM               | ECM Console<br>05.02.849 7000<br>Console 05.02.849<br>IDS1 7.00031000<br>IDS2 7.00031000<br>IDSS 7.00031000 | CPS Service and<br>Support Ltd<br>Suite 1.01<br>1st Floor, Network<br>House Basing View<br>RG21 4HG<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>David.Campos@cps.<br>world<br><a href="https://www.serviceandsupport.co.uk/">https://www.serviceandsupport.co.uk/</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-04 | yes                                                                                    | 63                                                  |
| 101000210518<br>101000210529<br>101000210530 | Scan Coin SC-8550<br>SC-8550<br>SC-8330 | BPM               | Denomination Sorter<br>EU-SC85-3                                                                            | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com                                                                                                                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-03 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000207148                                 | DORS 820                                | BAM               | Controller: 1.3.4855                                                                                        | Dors Industries                                                                                                                                                                                                                                               | ES1 All                                                                               | 2025-01-22 | no                                                                                     | 63                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                    | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)     | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                      | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                                 |                   | Validator: 0.4.195<br>Currency base: 0.3.160 | (China) Ltd<br>N° 17, Shilong<br>Information<br>Industrial Park,<br>Shilong Town<br>Dongguan City,<br>Guangdong Province<br>China<br>info@dors.com<br>www.dors.com                                    | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000196453<br>103000206741         | CM18 Da Vinci<br>CM18 Da VinciT | TARM              | RS22<br>HJ8C EUN032.19                       | Sesami<br>Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a>                                                          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-20 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000206751                         | Lince-600                       | BAM               | IMAGE: 67B                                   | Kobo Science &<br>Technology Co Ltd<br>Room 906 No.1<br>Building Runjie<br>Mansion Dengwei Rd<br>PC 215011<br>Suzhou Jiangsu<br>China<br><a href="http://www.kobotechweb.com">www.kobotechweb.com</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-20 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000206762                         | Lince-700                       | BAM               | IMAGE: 20122                                 | Kobo Science &<br>Technology Co Ltd<br>Room 906 No.1<br>Building Runjie<br>Mansion Dengwei Rd<br>PC 215011<br>Suzhou Jiangsu<br>China<br><a href="http://www.kobotechweb.com">www.kobotechweb.com</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-20 | no                                                                                     | 62                                                  |





EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                     | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                                                          | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 102000192163<br>102000192174         | MIB-9<br>MultiCash MIB-9         | BAM               | 01.05                                    | om<br>Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000192185<br>102000192196         | SB-9<br>Multi Cash SB-9          | BAM               | 01.19                                    | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000192209<br>102000192210         | MIB-11V<br>Multi Cash<br>MIB-11V | BAM               | 01.07                                    | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850                                                                                                                                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-01-16 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                  | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                        | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                               |                   |                                          | Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com                                                                                         | ES2 200                                                                            |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000192220<br>101000192231         | MIB-11F<br>MultiCash MIB-11F  | BPM               | 01.07                                    | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000192243<br>102000192254         | EP-100<br>Multi Cash EP-100   | BAM               | 240215                                   | TBM Co., LTD.<br>395-37 Heungan-Daero, Dongan-Gu 14060<br>Anyang-City, Gyeonggi-Do, KOREA<br>swyou.tbm@gmail.com                                                                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000192264<br>101000192275         | SB-3000<br>Multi Cash SB-3000 | BPM               | Main: 02.04, IMG: 03.02                  | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beon-                                                                                                                                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-01-16 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat         | Naam machine                        | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                        | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                                     |                   |                                          | gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com                                                                         | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000192388<br>101000192399                 | SB-5000<br>MultiCash SB-5000        | BPM               | Main: 02.04 IMG: 03.02                   | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000196076<br>102000196087                 | EP-200<br>MultiCash EP-200          | BAM               | 240507                                   | TBM Co., LTD.<br>395-37 Heungan-Daero, Dongan-Gu<br>14060<br>Anyang-City, Gyeonggi-Do,<br>KOREA<br>swyou.tbm@gmail.com                                                                                  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000206636<br>101000206647<br>101000206658 | UW-600 EUL<br>UW-500EU<br>UW-500EUD | BPM               | HVD-1XX<br>7181                          | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz                                                                                                                                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5                                                     | 2025-01-16 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                                                   | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                          | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 101000206669<br>101000206670<br>101000206681<br>101000206692<br>101000206705<br>101000206716<br>101000206727                                                 | UW-500EUB<br>UW-500 EUL<br>UW-600EU<br>UW-600EUD<br>UW-600EUB<br>UWH-1000<br>UWH-1500                                                                                          |                   |                                          | 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                                                     | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000208251<br>101000208262<br>101000208273<br>101000208284<br>101000208295<br>101000208308<br>101000208319<br>101000208320<br>101000208331<br>101000208342 | UW-600EUL<br>UW-500EU<br>UW-500EUD<br>UW-500EUB<br>UW-500 EUL<br>UW-600EU<br>UW-600EUD<br>UW-600EUB<br>UWH-1000<br>UWH-1500                                                    | BPM               | HVD-1XX<br>0319                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000205647<br>102000205658<br>102000205669<br>102000205670<br>102000205681<br>102000205692<br>102000205705<br>102000205716<br>102000205727<br>102000205738 | U-BUNDLE<br>U-BUNDLE_P<br>U-BUNDLE_2400<br>U-BUNDLE_2500<br>U-BUNDLE_4000<br>U-BUNDLE_12000<br>U-BUNDLE_20000<br>REAR_4000<br>U-BUNDLE<br>REAR_12000<br>U-BUNDLE<br>REAR_20000 | BAM               | VAL988<br>0.15                           | YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000205750<br>102000205783<br>102000205794                                                                                                                 | U-BUNDLE E<br>U-BUNDLE E_2500<br>U-BUNDLE E_4000                                                                                                                               | BAM               | U_DP1000<br>4.01                         | YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-                   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14 | no                                                                                     | 62                                                  |



| Identificatienummer van het apparaat         | Naam machine                   | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                               | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                                |                   |                                          | tech.com                                                                                                                       |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000205943<br>102000205954                 | iCash100<br>iCash25            | BAM               | Template 0.3-<br>Recognition 1.1.0.0     | YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-<br>tech.com<br>www.yougo-<br>tech.com        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000205965                                 | U_DP1000                       | BAM               | U_DP1000<br>4.01                         | YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-<br>tech.com<br>www.yougo-<br>tech.com        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 104000193279<br>104000193280<br>104000193291 | GLR-200<br>SDRB-2XX<br>HVD-500 | TAM               | HVD-500<br>0102                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu-<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-07 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 103000193303<br>103000210462<br>103000210495 | GLR-200<br>GLR-100<br>SDRB-2XX | TARM              | HVD-500<br>0102                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu-<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-07 | yes                                                                                    | 62                                                  |
|                                              |                                |                   |                                          |                                                                                                                                |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 102000205237                                                                                                                                                 | CountEzy T8                                                                                                                                       | BAM               | 1.0.1.2.3.1                              | CS SALES AND SERVICES<br>22 Watt Avenue<br>Newington<br>NSW 2127<br>Sydney<br>Australia<br>sam@csss.com.au<br>www.csss.com.au                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-17 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 103000204750<br>103000204761<br>103000204772<br>103000204783<br>103000204794<br>103000204807<br>103000204818<br>103000204829<br>103000204830<br>103000204841 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM              | MOVE_CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>062      | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-12 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000208355                                                                                                                                                 | RBW-200                                                                                                                                           | TARM              | HVE-5XX<br>0205                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-12 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000203817<br>103000203828<br>103000203839<br>103000203840<br>103000203851<br>103000203862<br>103000203873<br>103000203884<br>103000203895                 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact                           | TARM              | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>062      | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-11 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                         | Naam machine                               | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 103000203908                                                                                 | CINEO C6050<br>CS 6050                     |                   |                                          | com                                                                                                                                              |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000204716<br>103000204727                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                     | TARM              | MOVE_PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>062      | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-11 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000205043<br>101000205054<br>101000205065<br>101000205076<br>101000205087<br>101000205098 | Ks4<br>Ks8<br>Ks12<br>Ks16<br>Ks20<br>Ks24 | BPM               | JDU-70<br>EUR: AA03                      | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp                                                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-11 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000205101                                                                                 | X10F                                       | BPM               | SL-MAIN_Rev.A3a<br>EUR V05               | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp                                                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-11 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000205113                                                                                 | X10V                                       | BAM               | SL-MAIN_Rev.A3a<br>EUR V05               | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp                                                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-12-11 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                         | Naam machine                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                      | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                              |                                                   |                   |                                          |                                                                                                                                       | ES2 200                                                                               |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000205577<br>101000205588<br>101000205599<br>101000205602 | K4 Rev.3<br>K3HR<br>K8 Rev.3<br>K12 Rev.3         | BPM               | JDU-65<br>EUR:AA13                       | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomon<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp                                     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-10 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000183607                                                 | X8                                                | BAM               | Denomination Sorter<br>EUR CB03          | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomon<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp                                     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-09 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 103000204932<br>103000204943<br>103000204954<br>103000204965 | Scancoin RCS 500<br>RCS 900<br>HCM N11<br>HCM N12 | TARM              | BV5 Zero<br>BVZ22EUT 000024              | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-09 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000193562                                                 | USF-50                                            | BPM               | HVD-2XX<br>0319                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu                      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-06 | yes                                                                                    | 62                                                  |





EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                         | Naam machine                                                                         | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                              | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                      |                   |                                          | tions.com                                                                                                                     |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000193573                                                                                                 | USF-51                                                                               | BPM               | HVD-2XX<br>0319                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-06 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000193584<br>101000193595<br>101000193608<br>101000193619<br>101000193620<br>101000193631<br>101000193642 | USF-300<br>USF-100EU2<br>UW-500EU2<br>UW-600EU2<br>UW-700EU2<br>UW-800EU2<br>USF-120 | BPM               | HVD-2XX<br>0319                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-06 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000205463                                                                                                 | USF-50                                                                               | BPM               | HVD-2XX<br>0409                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-06 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000196000                                                                                                 | CM 18(T) plus                                                                        | TARM              | RS32<br>ZG08.EUG012.02                   | Ratiodata SE<br>Denecken Heide 4<br>30900<br>Weidemark<br>Germany<br>Uwe.Merker@ratiod<br>ata.de<br>www.ratiodata.de          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-04 | yes                                                                                    | 62                                                  |
|                                                                                                              |                                                                                      |                   |                                          |                                                                                                                               |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                         | Naam machine                                                | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                                                         | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 103000196011                                                                 | CM 18(T) plus                                               | TARM              | RS22<br>HJ8C.EUN032.19                   | Ratiodata SE<br>Denecken Heide 4<br>30900<br>Weidemark<br>Germany<br>Uwe.Merker@ratiodata.de<br>www.ratiodata.de                                                                                                                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-04 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000196501<br>103000205900                                                 | CM18 Da Vinci<br>CM18 Da VinciT                             | TARM              | RS32<br>ZG08 EUG012.02                   | Sesami<br>Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a>                                                                                             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-04 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000205032                                                                 | Ntegra Plus Fitness                                         | BPM               | NTEGRA PLUS<br>FITNESS BV<br>EUR_F : 2.6 | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.glory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-04 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000189599<br>101000205496<br>101000205500<br>101000205511<br>101000205522 | UW-600EUL<br>UW-500EU<br>UW-500EUD<br>UW-500EUB<br>UW-600EU | BPM               | HVD-1XX<br>0318                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263                                                                                                                                                                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2024-12-03 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)         | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 101000205533<br>101000205544<br>101000205555<br>101000205566                                                                                                 | UW-600EUD<br>UW-600EUB<br>UWH-1000<br>UWH-1500                                                                                                    |                   |                                                  | Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                                                                                          | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                          |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000191957<br>101000208364<br>101000208375<br>101000208386<br>101000208397<br>101000208400<br>101000208411<br>101000208422<br>101000208433<br>101000208444 | UW-600EUL<br>UW-500EU<br>UW-500EUD<br>UW-500EUB<br>UW-500 EUL<br>UW-600EU<br>UW-600EUD<br>UW-600EUB<br>UWH-1000<br>UWH-1500                       | BPM               | HVD-1XX<br>7172                                  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-03 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000203919<br>103000203920<br>103000203931<br>103000203942<br>103000203953<br>103000203964<br>103000203975<br>103000203986<br>103000203997<br>103000204000 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM              | MOVE_AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>062              | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-03 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000204689                                                                                                                                                 | BellCount S515F                                                                                                                                   | BPM               | Friction counter<br>SW: V3.052_S3.011_<br>F2.503 | BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                                                                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-03 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000205022                                                                                                                                                 | Ntegra Plus                                                                                                                                       | BAM               | NTEGRA PLUS STD<br>BV<br>EUR : 2.6               | Glory Global<br>Solutions<br>(International)                                                                                                     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5                                                     | 2024-12-03 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                         | Naam machine                               | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                              |                                            |                   |                                          | Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000205306<br>102000205317<br>102000205328<br>102000205339 | GFS-120B<br>GFS-110<br>GFS-120<br>GFS-120S | BAM               | GFS-BV+MG<br>3721                        | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com                                                                    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-03 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000205384<br>102000205395<br>102000205408<br>102000205419 | GFS-120B<br>GFS-110<br>GFS-120<br>GFS-120S | BAM               | GFS-BV+MG<br>3701                        | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com                                                                    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-03 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000204522                                                 | BellCount S515                             | BAM               | SW: V3.060_S3.011                        | BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                                                                                                                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-02 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)                                         | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 103000204534<br>103000204545<br>103000204556<br>103000204567<br>103000204578<br>103000204589<br>103000204590<br>103000204603<br>103000204614<br>103000204625 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM              | MOVE_CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>062                                              | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-02 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000204658<br>103000204669                                                                                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                                                                                                                            | TARM              | MOVE_PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>062                                              | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-02 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000195920<br>103000204885                                                                                                                                 | CI-50_RBW-15X<br>RBW-200                                                                                                                          | TARM              | HVE-2XX<br>5302                                                                  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-29 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000203805                                                                                                                                                 | DORS 800                                                                                                                                          | BAM               | Controller: v<br>1.3.4495<br>validator: v 0.1.221<br>currency base: v<br>0.18.78 | Dors Industries<br>(China) Ltd<br>N° 17, Shilong<br>Information<br>Industrial Park,<br>Shilong Town<br>Dongguan City,<br>Guangdong Province      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-28 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                         | Naam machine                                                                   | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                          | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                |                   |                                          | China<br>info@dors.com<br>www.dors.com                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |
| 104000193428<br>104000193439<br>104000193440<br>104000193451<br>104000193462 | CI-50_RBW-15X<br>CI-100B_SDRB-100<br>CI-10B_RBW-100<br>CI-5B_RBW-50<br>RBW-200 | TAM               | HVE-2XX<br>1401                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-26 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 103000193472<br>103000193483<br>103000193494<br>103000193508<br>103000193519 | CI-50_RBW-15X<br>CI-100B_SDRB-100<br>CI-10B_RBW-100<br>CI-5B_RBW-50<br>RBW-200 | TARM              | HVE-2XX<br>1401                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-26 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 104000193543<br>104000194496<br>104000194500                                 | RZ-100<br>CI-10B_RBW-100<br>HVE-100<br>CI-100B_SDRB-100<br>HVE-100             | TAM               | HVE-100<br>CD                            | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-26 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 103000193553<br>103000194510<br>103000194521                                 | RZ-100<br>CI-10B_RBW-100<br>HVE-100<br>CI-100B_SDRB-100<br>HVE-100             | TARM              | HVE-100<br>CD                            | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany                                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-11-26 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat         | Naam machine                              | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)                 | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                       | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                                           |                   |                                                          | www.gloryglobalsolutions.com                                                                                                           | ES2 200                                                                            |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000203770                                 | EB-21                                     | BAM               | Banknote Discriminator with CIS<br>SW version : 10.01.03 | e-Banking Tech Co, Ltd<br>A-1104 Digital Empire 906-1,<br>Gwanyangdong 431-060<br>Dongangu, Anyang-si<br>Korea<br>www.ebankingtech.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-26 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 104000193246<br>104000193257<br>104000193268 | CI-10B_RBW-100<br>RBW-200<br>CI-5B_RBW-50 | TAM               | HVE-10<br>1901                                           | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-25 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 104000193521<br>104000193532                 | RBW-200<br>RK-10                          | TAM               | HVE-5X<br>0503                                           | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-25 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000176890                                 | Ntegra TS Pro<br>Fitness                  | BPM               | NTEGRA PRO<br>FITNESS BV<br>EUR_F: 2.4                   | Glory Global Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane                                                  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2024-11-20 | yes                                                                                    | 62                                                  |



| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine       | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                                                          | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                    |                   |                                          | Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com                                                                                             | ES2 100<br>ES2 200                                                                    |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000176903                         | Ntegra Pro Fitness | BPM               | NTEGRA PRO<br>FITNESS BV<br>EUR_F : 2.4  | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-20 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000205011                         | GFS-100            | BAM               | GFS-BV<br>3701                           | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                                                                                                                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-20 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000192286                         | USF-200            | BPM               | HVD-300<br>0033                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263                                                                                                                                                                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2024-11-19 | yes                                                                                    | 62                                                  |





EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                                                             | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                   |                   |                                          | Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                                                                                                                                                                                      | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                          |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000195940                         | GFS-220F          | BPM               | GFS220F BV<br>1.0.13                     | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-19 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000195952                         | Ntegra Compact II | BAM               | NTEGRA COMPACT II<br>BV<br>1.0.13        | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-19 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000178494                         | Ntegra Compact    | BAM               | NTEGRA COMPACT<br>BV<br>EUR:2.5          | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited                                                                                                                                                                                      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10                                           | 2024-11-18 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                    | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                                             | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                                 |                   |                                          | Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.glory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com                                                   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                             |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000178553                         | GFS-100                         | BAM               | GFS-BV 3602                              | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                                                                                                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-18 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000195930                         | GFS-220 STD                     | BAM               | GFS STD BV 1.0.13                        | Glory Global Solutions (International) Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.glory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-18 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 103000196486<br>103000196497         | CM18 Da Vinci<br>CM18 Da VinciT | TARM              | RS32<br>ZF08 EUF013.02                   | Sesami Technologies srl<br>Via Statale 17                                                                                                                                                                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5                                                     | 2024-11-12 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                         | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                             |                   |                                          | 10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a>                                                                                                             | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000203599<br>103000204497         | SafeCash R8<br>SafeCash R7  | TARM              | HOTS BV-ZBV Type 5a<br>BVZ22EUT_000024   | Sesami Cash Management Technologies GmbH<br>Metternicher Str. 29b<br>54292 Trier<br>Germany                                                                                                              | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-08 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 104000203475                         | 1-Cash Deposit Safe DP-5000 | TAM               | DP-5000 1.94                             | Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F, Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road District Shenzhen<br>Chegongmiao Futian China<br><a href="http://www.szdpower.com">www.szdpower.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-06 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000203495                         | BVM                         | BAM               | V2.0.0                                   | Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F, Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road District Shenzhen<br>Chegongmiao Futian China<br><a href="http://www.szdpower.com">www.szdpower.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-06 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000203575                         | DoCash 5                    | BPM               | Software type: C20-5-                    | DO CASH SASU<br>1 AVENUE BERTIE                                                                                                                                                                          | ES1 All Denominations                                                              | 2024-11-06 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                     | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                                  |                   |                                          | ALBRECHT<br>75008<br>PARIS<br>FRANCE<br>support@docash.fr<br>www.docash.fr                                                                                                       | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000203587                         | DoCash DC-45V                    | BAM               | Software type:<br>C25-1-                 | DO CASH SASU<br>1 AVENUE BERTIE<br>ALBRECHT<br>75008<br>PARIS<br>FRANCE<br>support@docash.fr<br>www.docash.fr                                                                    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-06 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 104000203647                         | 1-Cash Deposit Safe<br>DP-5100VB | TAM               | DP-5100VB<br>1.94                        | Double Power<br>Europe GmbH<br>Hajo-Rüter-Str. 19<br>65239<br>Hochheim<br>Germany<br>pk@doublepowereurope.com<br>www.doublepowereurope.com                                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-06 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000182525                         | DP-8510                          | BPM               | C20-5-                                   | Shenzhen Double<br>Power Electronics<br>Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-05 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000203428                         | DP-8122                          | BAM               | Software                                 | Shenzhen Double                                                                                                                                                                  | ES1 All                                                                               | 2024-11-05 | no                                                                                     | 62                                                  |



| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                            | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |              |                   | type?C26-1-                              | Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzhen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com                 | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200         |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000203449                         | DP-8130      | BPM               | C26-1-                                   | Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzhen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-05 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000203461                         | DP-8300      | BPM               | C20-4-                                   | Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzhen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-05 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000166207                         | BC282 SD     | BAM               | C25-1-                                   | Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-04 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                         | Naam machine                                     | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                            | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 102000203406                                                 | DP-8060                                          | BAM               | C26-1-                                   | Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzhen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-04 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000203656                                                 | DP-8150                                          | BAM               | C25-1-                                   | Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzhen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-04 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 103000193779<br>103000193780<br>103000193791<br>103000193804 | CINEO C6060<br>CINEO C6060T<br>CS6060<br>CS6060T | TARM              | RS32<br>ZG08.EUG012.02                   | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-29 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000193815<br>103000193826<br>103000193837<br>103000193848 | CINEO C6060<br>CINEO C6060T<br>CS6060<br>CS6060T | TARM              | RS32 Plus<br>ZG08.EUG012.02              | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com                                                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-29 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                              | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                   |                                          | www.dieboldnixdorf.com                                                                                                                        |                                                                                    |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000203076<br>103000203087<br>103000203098<br>103000203101<br>103000203112<br>103000203123<br>103000203134<br>103000203145<br>103000203156<br>103000203167 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM              | MOVE_AWCC<br>MOVE_AWAA_EUR_1061          | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-29 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 104000202931<br>104000202942                                                                                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                                                                                                                            | TAM               | MOVE_PWAA<br>MOVE_PWAA_EUR_1061          | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-28 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 104000202953<br>104000202964                                                                                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                                                                                                                            | TAM               | MOVE_PWCA<br>MOVE_PWAA_EUR_1061          | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-28 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 103000202974<br>103000202985<br>103000202996<br>103000203009                                                                                                 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020                                                                                                  | TARM              | MOVE_CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1061          | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106                                                                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10                                           | 2024-10-28 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                         | Naam machine                                                                                  | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                         | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 103000203010<br>103000203021<br>103000203032<br>103000203043<br>103000203054<br>103000203065 | CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 |                   |                                          | Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                                                                                             | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000202893<br>102000202906                                                                 | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX1 i406<br>JetScan iFX1 i426                                    | BAM               | EUR 7.33                                 | Crane Payment<br>Innovation Inc<br>3222 Phoenixville<br>Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-25 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000202917<br>102000202928                                                                 | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX1 i226<br>Jet Scan iFX1 i206                                   | BAM               | EUR 7.33                                 | Crane Payment<br>Innovation Inc<br>3222 Phoenixville<br>Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-25 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 103000202587<br>103000202598                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                                                                        | TARM              | MOVE_PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1061          | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-23 | yes                                                                                    | 62                                                  |
|                                                                                              |                                                                                               |                   |                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |





EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                         | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 103000202634<br>103000202645<br>103000202656<br>103000202667<br>103000202678<br>103000202689<br>103000202690<br>103000202703<br>103000202714<br>103000202725 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM              | MOVE_CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1061          | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-23 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000202735                                                                                                                                                 | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX3 i238                                                                                                             | BAM               | EUR 7.33                                 | Crane Payment<br>Innovation Inc<br>3222 Phoenixville<br>Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-23 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000202746                                                                                                                                                 | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX3 i236                                                                                                             | BAM               | EUR 7.33                                 | Crane Payment<br>Innovation Inc<br>3222 Phoenixville<br>Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-23 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 103000202758<br>103000202769<br>103000202770<br>103000202781<br>103000202792<br>103000202805<br>103000202816                                                 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact                                                         | TARM              | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1061          | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd                                                          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-10-23 | yes                                                                                    | 62                                                  |



| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                     | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 103000202827<br>103000202838<br>103000202849                                                                                                                 | CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050                                                                                              |                   |                                          | orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                                                                                                                    | ES2 200                                                                               |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000202850<br>103000202861                                                                                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                                                                                                                            | TARM              | MOVE_PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>061      | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-23 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000202462<br>103000202473<br>103000202484<br>103000202495<br>103000202509<br>103000202510<br>103000202521<br>103000202532<br>103000202543<br>103000202554 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM              | MOVE_AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>061      | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-22 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000201926                                                                                                                                                 | NEWTON 30                                                                                                                                         | BPM               | Main Ver. 1.8 Reco<br>Ver. 1.8           | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-21 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000201949                                                                                                                                                 | K2                                                                                                                                                | BAM               | Main Ver. 2.6 Reco<br>Ver. 2.6           | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil                                                                                                    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5                                                     | 2024-10-21 | no                                                                                     | 62                                                  |



| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                            | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |              |                   |                                          | 35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                                                      | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000201904                         | K6           | BPM               | Main Ver. 1.8 Reco<br>Ver. 1.8           | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-18 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000201879                         | K3-A         | BPM               | Main Ver. 1.8, Reco<br>Ver. 1.8          | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-17 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000201881                         | NEWTON-A     | BAM               | Main Ver. 1.8, Reco<br>Ver. 1.8          | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-17 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000201891                         | K5-A         | BPM               | Main Ver. 1.8 Reco<br>Ver. 1.8           | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu                                                                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10                                           | 2024-10-17 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                             | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |              |                   |                                          | 04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                                                                                           | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000201777                         | LS-300       | BPM               | Main Ver. 10.0 Reco<br>Ver. 10.0         | LIKESYS CO.,LTD<br>8 Gwangyeo-ro<br>99beon-gil, Gonjiam-eup<br>12801<br>Gwangju-si<br>Gyeonggi-do<br>Korea<br>ko.dongjoon@likesys.co.kr<br>www.likesys.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-16 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000201788                         | LS-200F      | BPM               | Main Ver. 10.0 Reco<br>Ver. 10.0         | LIKESYS CO.,LTD<br>8 Gwangyeo-ro<br>99beon-gil, Gonjiam-eup<br>12801<br>Gwangju-si<br>Gyeonggi-do<br>Korea<br>ko.dongjoon@likesys.co.kr<br>www.likesys.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-16 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000201734                         | K2A          | BAM               | Main Ver. 1.8 Reco<br>Ver. 1.8           | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-15 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000201744                         | K5A1         | BPM               | Main Ver. 1.8 Reco                       | Kisan Electronics Co                                                                                                                                         | ES1 All                                                                               | 2024-10-15 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                             | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |              |                   | Ver. 1.8                                 | Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                                          | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000201756                         | LS-200V      | BAM               | Main Ver. 10.0 Reco<br>Ver. 10.0         | LIKESYS CO.,LTD<br>8 Gwangyeo-ro<br>99beon-gil, Gonjiam-eup<br>12801<br>Gwangju-si<br>Gyeonggi-do<br>Korea<br>ko.dongjoon@likesys.co.kr<br>www.likesys.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-15 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000185174                         | BPS C4       | BPM               | EUR 1.36.302                             | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-11 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000185185                         | BPS C4       | BPM               | EUR 1.36.352                             | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-11 | yes                                                                                    | 62                                                  |
|                                      |              |                   |                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |



| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine     | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)                                   | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                              | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 101000183515<br>101000183526         | BPS C5<br>BPS C2 | BPM               | EUR Version :<br>20.30.000                                                 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000191991                         | BPS C1s          | BPM               | EUR_F02.119                                                                | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000192004                         | BPS C1           | BPM               | HW Rel. 3.0<br>(19-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.119 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000192015                         | BPS C1           | BPM               | HW Rel. 2.3<br>(12-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.119 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000201664                         | BPS C1           | BPM               | HW Rel. 2.3                                                                | Giesecke+Devrient                                                                                                             | ES1 All                                                                               | 2024-10-10 | yes                                                                                    | 62                                                  |



| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                    | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)                             | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                     | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                                 |                   | (12-track mechanical Thickness Sensor)<br>EUR_F02.120                | Currency Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße 161<br>81677 Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                      | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200         |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000201675                         | BPS C1                          | BPM               | HW Rel. 3.0<br>(19-track mechanical Thickness Sensor)<br>EUR_F02.120 | Giesecke+Devrient<br>Currency Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße 161<br>81677 Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000201686                         | BPS C1s                         | BPM               | EUR_F02.120                                                          | Giesecke+Devrient<br>Currency Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße 161<br>81677 Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000201697<br>101000201700         | BPS C5<br>BPS C2                | BPM               | EUR Version :<br>20.31.000                                           | Giesecke+Devrient<br>Currency Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße 161<br>81677 Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000201711<br>101000201722         | ProNote 1.5F<br>Procoin ProNote | BPM               | EUR V3.060                                                           | Giesecke+Devrient<br>Currency                                                                                        | ES1 All Denominations                                                              | 2024-10-10 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                          | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)                                 | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                          | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      | 1.5F                                  |                   |                                                                          | Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                                                                                              | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000201643<br>102000201654         | ND8000<br>hbw VC10000                 | BAM               | 3.0.2.0                                                                  | Beijing Royal<br>Aviaton Tech Co, Ltd<br>Room 905, Fudi<br>Mansion, No 9,<br>Anningzhuang West<br>Street<br>100085<br>Hadian District,<br>Beijing<br>China<br>www.banking-<br>machine.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-08 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 103000191824                         | Vertera 6G                            | TARM              | SDA II Fitness<br>Sorting Compliant<br>Model Package:<br>536-87-0978 v29 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu-<br>tions.com                                                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-07 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000201551                         | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX1 i427 | BPM               | EUR 7.33, CFF 7.20F                                                      | Crane Payment<br>Innovation Inc<br>3222 Phoenixville<br>Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br>https://www.cranepi-<br>com                                                    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-02 | yes                                                                                    | 62                                                  |





EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                                         | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)    | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 101000201595                                                                                                                                                                                 | Cummins Allison Jet Scan IFX2 i427                                                                                                                                   | BPM               | EUR 7.33, CFF 7.20F                         | Crane Payment Innovation Inc<br>3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a>                                                                                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-02 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000201609                                                                                                                                                                                 | Cummins Allison Jet Scan IFX3 i436                                                                                                                                   | BAM               | EUR 7.33                                    | Crane Payment Innovation Inc<br>3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a>                                                                                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-02 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000201426<br>102000201437<br>102000201448<br>102000201459<br>102000201460<br>102000201471<br>102000201482<br>102000201493<br>102000201507<br>102000201518<br>102000201529<br>102000201530 | BCS-160<br>DM-150D<br>BNC-7100<br>BCS-150 PLUS<br>BCS-160 PLUS<br>ZSA 3500SN<br>SKTM 8002<br>Magner 152DC<br>Magner 152DC+<br>SK-170V<br>DTK-3100 PLUS<br>Magner 152 | BAM               | Mainboard: 010512,<br>Imageboard:<br>020512 | Suzhou Ribao Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br><a href="mailto:info@nippon.com.cn">info@nippon.com.cn</a><br><a href="http://www.ribaotechnology.com">www.ribaotechnology.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-01 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000201766                                                                                                                                                                                 | SC-8550                                                                                                                                                              | BPM               | Denomination Sorter EU-SCS85-2              | Suzo international NL. B.V. / Suzohapp Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands                                                                                                                                                                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2024-10-01 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine                                 | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                          | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                                              |                   |                                          | info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com                                                                                       | ES2 100<br>ES2 200                                                                    |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000192335<br>103000192346         | RBG-200<br>RZ-200                            | TARM              | HVD-210<br>6623                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-27 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000192357<br>103000192368         | RBG-200<br>RZ-200                            | TARM              | HVD-200<br>6623                          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-27 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000119094<br>102000119107         | BankInStore<br>BankInStore -<br>Board CA1107 | BAM               | CIS IR<br>AMIS-710207-A4<br>CP1814       | Cespro S.R.L.<br>Via Baldanzese 162<br>50041<br>Calenzano (Fi)<br>Italy<br>www.cespro.it                                  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-26 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000119118                         | BankInStore                                  | BAM               | SWL2R2216N-13042<br>5<br>CP1819          | Cespro S.R.L.<br>Via Baldanzese 162<br>50041<br>Calenzano (Fi)<br>Italy<br>www.cespro.it                                  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-09-26 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine          | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                         | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                       |                   |                                          |                                                                                                                                                          | ES2 200                                                                               |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000200983                         | Z1 HRCE               | TARM              | JDU-70<br>EUR:AA03                       | Sigma S.p.A.<br>Via Po 14<br>63017<br>Altidona (FM)<br>Italy<br>www.sigmaspa.com                                                                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-26 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000200994                         | Z1 HRCE               | TARM              | JDU-65<br>EUR:AA13                       | Sigma S.p.A.<br>Via Po 14<br>63017<br>Altidona (FM)<br>Italy<br>www.sigmaspa.com                                                                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-26 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000200867<br>101000200890         | GA-QFJ3201<br>BT-3201 | BPM               | V2.1                                     | Shangai Guao<br>Electronic<br>Technology Co., Ltd.<br>6, Alley 1225 TonPu<br>Road, PuTuo Distric<br>Shanghai<br>China<br>sales@gooao.cn<br>www.gu-ao.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-19 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000200879<br>102000201380         | BT-800<br>SH-208C     | BAM               | IMG: 1.0.1.2.3.1                         | Nanjing<br>NUMENMATIC TECH<br>Co., LTD<br>606#, Jiuzhou B<br>Building, PingYang<br>325400<br>WenZhou City<br>China                                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-19 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat         | Naam machine                                | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                                             |                   |                                          | brian@numenmatic.com<br>www.numenmatic.com                                                                                                       |                                                                                    |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000125024<br>101000125035                 | GA-QFJ2101<br>BT-2101                       | BPM               | EUR.02.05                                | Shangai Guao Electronic Technology Co., Ltd.<br>6, Alley 1225 TonPu Road, PuTuo District<br>Shanghai<br>China<br>sales@gooao.cn<br>www.gu-ao.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-18 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000154155<br>101000154166<br>101000154177 | GA-QFJ2101 A10<br>JBYD GA200<br>BT-2101 A10 | BPM               | EUR.03.03                                | Shangai Guao Electronic Technology Co., Ltd.<br>6, Alley 1225 TonPu Road, PuTuo District<br>Shanghai<br>China<br>sales@gooao.cn<br>www.gu-ao.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-18 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000200824                                 | Bimac B-666E                                | BAM               | C60545                                   | Prema GmbH<br>Tychbodenstrasse 9<br>4663<br>Oftringen<br>Switzerland<br>sascha.steinmann@prema.ch<br>www.prema.ch                                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-11 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000200857                                 | BIMAC B-666                                 | BAM               | M6243                                    | Prema GmbH<br>Tychbodenstrasse 9<br>4663<br>Oftringen<br>Switzerland<br>sascha.steinmann@                                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2024-09-11 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat         | Naam machine                  | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                            | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                               |                   |                                          | prema.ch<br>www.prema.ch                                                                                                    | ES2 100<br>ES2 200                                                                 |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000200492                                 | DL-2000                       | BAM               | Roller Friction Feeding System 240807    | Billcon Corporation<br>2-5-24 Kuji Takatsuku<br>2130032<br>Kawasaki<br>Japan<br>www.billcon.co.jp                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-04 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000200517                                 | Safescan 2985-SX G3           | BAM               | 2985SXG3-E08                             | Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-03 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 103000200460<br>103000200471<br>103000200482 | LTA-380<br>LTA-450<br>LTA-100 | TARM              | BV3<br>GAUL2408270E                      | ATEC Co. Ltd.<br>9F, 7, 289, Pangyoro, Bundang-gu, Seongnam-si<br>13488<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>http://www.atec.kr | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-27 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000199499<br>102000199503<br>102000199514 | CA-10<br>CA-20<br>CA-10N      | BAM               | MG1004AJ53                               | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial Development Zone<br>Guangzhou      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-08-14 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                         | Naam machine                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                      | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                   |                   |                                          | China<br>www.grgbanking.com                                                                                                                           | ES2 200                                                                            |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000199454                                                                                 | CM200V                                                                                            | BPM               | M81004A360                               | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br>www.grgbanking.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-13 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000199365<br>103000199376<br>103000199387<br>103000199398                                 | DT-7000TCR71<br>DT-7000P2800NL<br>DT-7000P2800NLR<br>DT-7000P2800N                                | TARM              | UNV-010<br>V28004A021                    | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br>www.grgbanking.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-12 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 104000199242<br>104000199253<br>104000199264<br>104000199275<br>104000199286<br>104000199297 | DT-7000P2600<br>DT-7000P2600E<br>DT-7000P2600N<br>DT-7000P2600S<br>DT-7000P2600L<br>DT-7000P2600C | TAM               | MG1004AJ53                               | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br>www.grgbanking.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-09 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000199307<br>101000199318<br>101000199329<br>101000199330                                 | CM400<br>CM300<br>CM-NLU-G1<br>CM600                                                              | BPM               | V43004A360                               | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City                                                                                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10                                           | 2024-08-09 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat         | Naam machine                 | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                      | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 101000199341<br>101000199352                 | CM800<br>CM3000              |                   |                                          | High-tech Industrial Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br>www.grgbanking.com                                                                     | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                             |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000198885<br>101000198896<br>101000198909 | CM200VN<br>CM300N<br>CM400N  | BPM               | V4N004EC03                               | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br>www.grgbanking.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-08 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000198910<br>101000198921<br>101000198932 | CM100V<br>CM100VA<br>CM100VC | BPM               | MJ1004AJ53                               | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br>www.grgbanking.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-08 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000161735                                 | NC-9500                      | BPM               | EUR:002.015                              | Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                                            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-06 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000186100<br>103000186111                 | CINEO C6040<br>CINEO C6020   | TARM              | MOVE_AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1             | Diebold Nixdorf Systems GmbH                                                                                                                          | ES1 All Denominations                                                              | 2024-07-31 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 103000186122<br>103000186133<br>103000186144<br>103000186155<br>103000186166<br>103000186177<br>103000186188<br>103000186199                                 | CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050                               |                   | 060                                      | Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                                    | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000185984<br>103000185995                                                                                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                                                                                                                            | TARM              | MOVE_PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>060      | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-30 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000186008<br>103000186019<br>103000186020<br>103000186031<br>103000186042<br>103000186053<br>103000186064<br>103000186075<br>103000186086<br>103000186097 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM              | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>060      | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-30 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000186612<br>103000186623<br>103000186634<br>103000186645<br>103000186656<br>103000186667<br>103000186678<br>103000186689                                 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040                                              | TARM              | MOVE_CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>060      | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-30 | yes                                                                                    | 62                                                  |





EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                   | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)        | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                              | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 103000186690<br>103000186703                                                                                                                                 | CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050                                                                                                      |                   |                                                 | www.dieboldnixdorf.com                                                                                                                        |                                                                                    |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000185928<br>103000185939                                                                                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                                                                                                                         | TARM              | MOVE_PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1060                 | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-29 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000186360<br>103000186371<br>103000186382<br>103000186393<br>103000186406<br>103000186417<br>103000186428<br>103000186439<br>103000186440<br>103000186451 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM              | MOVE_CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1060                 | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-29 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000118753                                                                                                                                                 | IBS-1000                                                                                                                                       | BPM               | CM-1501<br>APL_DB:100102.EUR<br>DMAN FM:1.1.3.0 | Toshiba Corporation<br>1-1, Shibauru<br>1-chrome, Minato-ku<br>105-8001<br>Tokio<br>Japan<br>www.toshiba.co.jp                                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-26 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000198512                                                                                                                                                 | NC-7101                                                                                                                                        | BPM               | EUR 002.110                                     | Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd                                                                                              | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10                                           | 2024-07-24 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)   | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                            | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                   |                   |                                            | 115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                                                                      | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                             |            |                                                                                        |                                                     |
| 102000179440                         | NC-6100           | BAM               | EUR 002.007                                | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-23 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000198501                         | NC-8500           | BPM               | EUR002.015                                 | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-23 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000154473                         | Holenburg HT 8030 | BPM               | C25                                        | lternet-European<br>Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.iternet-security<br>systems.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-19 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000198363                         | Scan Coin SC-8100 | BAM               | Count and<br>authenticate notes<br>002.010 | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern                                             | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2024-07-15 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                       | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                   |                                          | Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com                                                                                                                                                     | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                          |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000184108<br>103000184119<br>103000184120<br>103000184131<br>103000184142<br>103000184153<br>103000184164<br>103000184175<br>103000184186<br>103000184197 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM              | MOVE_AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1059          | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                                                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-11 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000184632<br>103000184643<br>103000184654<br>103000184665<br>103000184676<br>103000184687<br>103000184698<br>103000184701<br>103000184712<br>103000184723 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM              | MOVE_AWCC<br>MOVE_AWAA_EUR_1059          | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                                                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-11 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000198339                                                                                                                                                 | V-Series                                                                                                                                          | BPM               | V001.010                                 | CPS Service and<br>Support Ltd<br>Suite 1.01<br>1st Floor, Network<br>House Basing View<br>RG21 4HG<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>David.Campos@cps.world<br>https://www.serviceandsupport.co.uk/ | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-11 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 103000183642<br>103000183653<br>103000183664<br>103000183675<br>103000183686<br>103000183697<br>103000183700<br>103000183711<br>103000183722<br>103000183733 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM              | MOVE_CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1059          | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-10 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000184006<br>103000184017<br>103000184028<br>103000184039<br>103000184040<br>103000184051<br>103000184062<br>103000184073<br>103000184084<br>103000184095 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM              | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1059          | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-10 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000184610<br>103000184621                                                                                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                                                                                                                            | TARM              | MOVE_PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1059          | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-10 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 104000183621<br>104000183632                                                                                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                                                                                                                            | TAM               | MOVE_PWAA<br>MOVE_PWAA_EUR_1059          | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany                                                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2024-07-09 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                                                                         | Naam machine                                                                                                                                      | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                   |                                          | info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                                                                                             | ES2 100<br>ES2 200                                                                    |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000184200<br>103000184211<br>103000184222<br>103000184233<br>103000184244<br>103000184255<br>103000184266<br>103000184277<br>103000184288<br>103000184299 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM              | MOVE_CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1059          | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-09 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000184541<br>103000184552                                                                                                                                 | CINEO C6010<br>CS 6010                                                                                                                            | TARM              | MOVE_PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1059          | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-09 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000198271<br>101000198282<br>101000198293                                                                                                                 | Eagle Eye 7 FS<br>Magner 155 F<br>GC-1000 EE                                                                                                      | BPM               | 6.82                                     | PULOON Technology<br>23-10, Hyoryeong-ro<br>60 gil<br>Seocho-gu<br>137-866<br>Seoul<br>Korea<br>sales2@puloon.co.kr<br>www.puloon.co.kr          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-09 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000198307<br>102000198318<br>102000198329                                                                                                                 | Eagle Eye 7 VS<br>Magner 155 V<br>GC-350 N                                                                                                        | BAM               | 6.83                                     | PULOON Technology<br>23-10, Hyoryeong-ro<br>60 gil                                                                                               | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5                                                     | 2024-07-09 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine           | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)                                                                 | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                                       | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                        |                   |                                                                                                          | Seocho-gu<br>137-866<br>Seoul<br>Korea<br>sales2@puloon.co.kr<br>www.puloon.co.kr                                                                                                                      | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |            |                                                                                        |                                                     |
| 104000183983<br>104000183994         | CINEO C6010<br>CS 6010 | TAM               | MOVE_PWCA<br>MOVE_PWAA_EUR_1<br>059                                                                      | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                                                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-08 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000198237                         | CPS1800/17/14          | BPM               | VME 7.0.0-c5.1 CPS<br>7.6.74R-U CONFIG<br>7.5.4 IDS1<br>7.00031000 IDS2<br>7.00031000 IDSS<br>7.00031000 | CPS Service and<br>Support Ltd<br>Suite 1.01<br>1st Floor, Network<br>House Basing View<br>RG21 4HG<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>David.Campos@cps.world<br>https://www.serviceandsupport.co.uk/ | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-04 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000198374                         | Rapidcount X 500       | BAM               | 5.0.0.0                                                                                                  | Ratiotec GmbH & Co<br>KG<br>Max Keith Strasse<br>66<br>D-45136<br>Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de                                                                                                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-03 | no                                                                                     | 62                                                  |
|                                      |                        |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |            |                                                                                        |                                                     |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine     | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                      | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 102000198385                         | Rapidcount X 575 | BAM               | 3.1.2.4                                  | Ratiotec GmbH & Co KG<br>Max Keith Strasse 66<br>D-45136 Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de                                                                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-03 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000198352                         | Tellac-22        | BAM               | V5.34.                                   | Musashi Co Ltd<br>20-36, Ginza, Chuoku<br>104-0061 Tokyo<br>Japan<br>www.musashinet.co.jp                                                                             | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-02 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000198158                         | BCS-165          | BAM               | 000002                                   | Suzhou Ribao Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology Park<br>Xiangcheng 215133<br>Suzhou China<br>info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnolog y.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-25 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 102000198169                         | VS 75            | BAM               | 000002                                   | Suzhou AICASH CO.Ltd<br>No.6 Yueliangwan Road, Industrial park, Lantingbandao Plaza<br>215000 Suzhou Jiangsu                                                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-25 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat         | Naam machine    | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                 | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                 |                   |                                          | China<br>hazeqiao@nucoun.com                                                     |                                                                                    |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000147565                                 | JL206F          | BPM               | 206F2101<br>V206F.21.01                  | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-18 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000197998                                 | JL206V          | BAM               | 206V2101<br>V206V.21.02                  | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-18 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000198000                                 | JL5010          | BPM               | 50102101<br>V5010.21.02                  | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-18 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000197919<br>101000197920<br>101000197931 | K4<br>K12<br>K8 | BPM               | Fitness Sorter<br>EUR:CA0B               | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2024-06-17 | yes                                                                                    | 62                                                  |





EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                     | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |              |                   |                                          | www.lbm.co.jp                                                                        | ES2 100<br>ES2 200                                                                    |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000197953                         | JL3031       | BPM               | 30312101<br>V3031.21.02                  | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-17 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000197964                         | JL305E       | BPM               | 305E2101<br>V305E.21.02                  | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-17 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000197975                         | JL303        | BPM               | 3032101<br>V303.21.02                    | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-17 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000197986                         | JL3100       | BPM               | 31002101<br>V3100.21.01                  | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-06-17 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat                                                                         | Naam machine                                                                | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                              | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                             |                   |                                          |                                                                                                                                                                               | ES2 200                                                                            |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000197500                                                                                                 | Safescan 2995-SX G3                                                         | BPM               | 2995SXG3-G08                             | Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com                                                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-13 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000197691<br>101000197704                                                                                 | USF-VT2<br>USF-VT3                                                          | BPM               | USF-VT BV<br>EUR: v5.0.0                 | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-13 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000197839<br>101000197840<br>101000197851<br>101000197862<br>101000197873<br>101000197884<br>101000197895 | ST-350<br>MAGNER350<br>ST-350N<br>ST-300<br>ST-300N<br>Magner300<br>iSORTER | BPM               | V 1.2.5                                  | Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si 445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-13 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000197908                                                                                                 | MS-4200                                                                     | BPM               | 0.0.0.1                                  | Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si                                                                                            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2024-06-13 | yes                                                                                    | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine        | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)  | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                                          | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                     | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                     |                   |                                           | 445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr                                                                                                | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                          |            |                                                                                        |                                                     |
| 101000197668<br>101000197679         | iH-210<br>Magner250 | BPM               | V 0.1.5                                   | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-12 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 101000195826                         | SL-250F             | BPM               | SL-MAIN_V07                               | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr                                                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-11 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 102000197271                         | SH-08V              | BAM               | Main: 20240312A<br>Image: 3.0<br>A8611253 | Nanjing<br>NUMENMATIC TECH<br>Co., LTD<br>606#, Jiuzhou B<br>Building, PingYang<br>325400<br>WenZhou City<br>China<br>brian@numenmatic.com                                                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-11 | no                                                                                     | 62                                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies)                     | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                                                    | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                                                      | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |              |                   |                                                              | www.numenmatic.com                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |            |                                                                                        |                                                     |
| 103000197294                         | THR 250      | TARM              | Librería:<br>EUR_030624_U2<br>FW: 16b_6a1.2<br>SW: 8V03.3.11 | Cashphenix, S.L.<br>Avda. Camino de lo Cortao, 34<br>28703<br>San Sebastián de los Reyes (Madrid)<br>Spain<br>rgomeze@cashphenix.com<br>www.cashphenix.com          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                     | 2024-06-06 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000197329                         | THR 150      | TARM              | Hart-CPU-Key<br>40F-26Z                                      | Cashphenix, S.L.<br>Avda. Camino de lo Cortao, 34<br>28703<br>San Sebastián de los Reyes (Madrid)<br>Spain<br>rgomeze@cashphenix.com<br>www.cashphenix.com          | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 200<br>ES1 500<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-05 | yes                                                                                    | 62                                                  |
| 103000186747                         | THR 150      | TARM              | Hart-CPU-Key<br>40F-26Y                                      | Hart Automation S.L.<br>Avda. Camino de lo cortao, 34<br>28703<br>San Sebastián de los Reyes (Madrid)<br>Spain<br>rgomeze@hart-automation.com<br>www.cashphenix.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                     | 2024-06-03 | yes                                                                                    | 62                                                  |
|                                      |              |                   |                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |            |                                                                                        |                                                     |

| Identificatienummer van het apparaat | Naam machine | Categorie machine | Identificatie (hardware/softwareversies) | Contactgegevens van de fabrikant                                                                                                         | De machine verwerkt de volgende coupures van de eurobankbiljetten                  | Datum test | De machine is uitgerust met een mogelijkheid tot sortering op geschiktheid ("fitness") | De versie van het voor de test gebruikte testpakket |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 102000197179                         | NEWTON3-V    | BAM               | Main: v1.8, Reco: v1.8                   | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-03 | no                                                                                     | 62                                                  |
| 101000197214                         | NEWTON3-F    | BPM               | Main: v1.8, Reco: v1.8                   | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-03 | yes                                                                                    | 62                                                  |

Behoudens de in clausule (i) van de disclaimer vastgelegde beperking, zijn de tests alsmede de resultaten daarvan geldig in alle landen van het eurogebied. Een fabrikant wiens machine een test bij de nationale centrale bank met succes heeft doorlopen hoeft derhalve zijn machine niet aan te bieden voor een hertest door de nationale centrale banken van de andere landen van het eurogebied.